


http://www.heimwa-tec.co.jp/

万能小型切断機

ファイナカット セフティ33型

・汎用タイプ ・ピン専用タイプ



平和テクニカの
ホームページが
変わりました!!

詳しくは中面へ...



平和テクニカ株式会社

ファインカット セフティ33型 ・汎用タイプ・ピン専用タイプ




※写真は汎用タイプです。


特 長

- 1 主軸動力に強力1HPモータを採用し、φ205mmトイシが使用できます。
- 2 新冷却方法の採用により、トイシ最小径まで冷却効果を発揮します。
- 3 テーブル面が広く、お仕事の内容により応用ができます。
- 4 キャスター付専用機械台を標準装備。
- 5 バーニアスケール150mm、300mm、500mm。(汎用タイプ特別仕様)
- 6 テーブル面にトイシ交換用のスペースを設け、トイシ交換が容易に行えます。


汎用タイプ




ピン専用タイプ



汎用タイプ・ピン専用タイプ共通




セフティ33・31型共通仕様



汎用タイプバイス部

トイシ通過みぞが3mmの、バリを残さないダブルクランプ式です。小物切断ができ、右側に100mmの素材突当てストッパー付簡易スケール標準装備。



ピン専用タイプバイス部

金型用エジェクターピン切断専用。左側に300mmバーニアスケールが標準装備され、切出し寸法50~300mmまで測定切断ができます。バーニアスケール500mm(特別仕様)




トイシ交換用スペース

テーブル部分にトイシ交換用のスペースを設けました。テーブルを持ち上げることなく安全に素早く交換が行えます。



トイシ交換用主軸ストッパー

本体右側ベルトカバーの前に設けました。トイシ交換時に専用工具を使わずに主軸をロックできます。



バーニアスケール

素材突当て位置の微調整が容易に行えます。
※汎用タイプは特別仕様です(特別仕様:150mm、300mm、500mm)
※ピン専用タイプは300mmが標準付属(特別仕様:500mm)

標準仕様

	セフティ33	セフティ31
標準切断能力	○□パイプ材30mm ●■ムク材25mm ■■板材10mm×75mm	○□パイプ材20mm ●■ムク材15mm ■■板材5mm×80mm
ワークテーブル移動	手動式140mm	手動式130mm
バイス口開き	0~75mmスライド方式	0~80mmスライド方式
主軸回転数	2500/3000rpm・50Hz/60Hz	3000/3600rpm・50Hz/60Hz
切断トイシ径	φ205×0.7~1.0×25.4mm(外径×厚さ×内径)	φ150×0.3~1.0×25.4mm φ160×0.7~1.0×25.4mm(外径×厚さ×内径)
主軸動力	AC200V・3相・4P・0.75kW	AC100V・単相・4P・400W
クーラントポンプ/タンク	AC200V・3相/40W/30リットル	AC100V・単相・10W/4.5リットル
機械の大きさ	410mm×740mm×1040mm(幅×奥行×高)	450mm×720mm×430mm(幅×奥行×高)
機械重量	80kg	54kg
付属品	スケール1式、テスト用切断トイシ1セット、カニメスパナ1本、ファインワール1本、ペーパーフィルタ1セット	スケール1式、テスト用切断トイシ1セット、カニメスパナ1本、ファインワール1本、ペーパーフィルタ1セット

セフティ33

検索

この製品は下記の詳細情報を当社ホームページからダウンロードすることができます。
機械本体外観図、メンテナンス情報

Cutting Counseling Service

切断カウンセリングサービス

FAX

平和テクニカ株式会社
ファインカット営業部行

046-255-5840

切断加工に関するカウンセリングを行っております。
些細なことでもけっこうですので、ご質問・ご不明な点がございましたら、
お気軽にこの用紙をコピーのうえ、ご記入いただきFAX送信してください。

※お問い合わせはお電話でも受け付けております。 TEL 046-251-3755

貴社名

〒 -
ご住所

部署名

ご担当者名

TEL:

FAX:

e-mail:



●該当する項目を✓チェックしてください。

- 技術相談をしたい
- カuttingセミナー/ルームでデモを見たい
- 切断トイシの選定をしてほしい
- テストカット・データ提供(無償)してほしい
- 切断機の選定をしてほしい
- 有償切断を依頼したい
- その他

●ご参考にお聞かせください。

・現在の加工方法(→新規)

・切断の目的

検査・品質管理・研究

生産

切断数量

個/月・日

切断対象物・諸条件

材	質
寸	法
切	断
精	度
機	械
名	・
型	式
現	行
使	用
ブ	レ
ー	ド
加	工
条	件

●お困りの点、お知りになりたい点、切断参考図などを下記にご記入ください。

.....

.....

.....

.....

.....

CCS ホームページからも切断カウンセリングサービスのお申し込みができます。



平和テクニカ株式会社

平和テクニカ株式会社 <http://www.heiwa-tec.co.jp>

ファインカット営業部 〒228-0001 神奈川県座間市相模が丘 6-39-49 TEL.046-251-3755 FAX.046-255-5840